

## CVD507-K-A9 をご購入のお客様へ（補足資料）

本資料は、オリエンタルモーター社製ステッピングモータドライバ CVD507-K-A9 取扱説明書の補足資料になります。予め、オリエンタルモーター社 CVD ドライバ取扱説明書（HM-60127-\*\*）をご覧頂いた上で本資料をお読みください。

このたびは弊社ステッピングモータドライバCVD507-K-A9をご購入頂き、誠にありがとうございます。本製品は、オリエンタルモーター社の CVD507-K と基本的な仕様は同じです。スムーズドライブ機能のみ、弊社自動ステージに合わせて一部仕様変更をしております。

### <スムーズドライブ機能（DIPSW No.2）>

	ON（出荷時設定）	OFF
オリエンタルモーター社標準品	全速度領域で有効	無効
駿河精機 特注仕様	加速時 550pps 以上で有効／減速時 500pps 以下で無効	

ロストモーション向上のため、上記の仕様としておりますが、加速時、減速時の振動が若干大きくなります。また、低速度（549pps 以下）で常にご使用の場合もスムーズドライブ機能が ON に切り替わらないため、振動が相対的に大きくなります。下記の指令フィルタ機能を ON（スムーズドライブ機能：ON）に切り替えることで振動低減の効果があります。

### <指令フィルタ機能（DIPSW No.5）>


	OFF（出荷時設定）	ON
オリエンタルモーター社標準品	指令フィルタ機能無効	指令フィルタ機能有効
駿河精機 特注仕様		

ご不明な点は、弊社マーケティングセンターまでお問合せ下さい。

以上

### ■補足：外形図（単位 mm）

「オリエンタルモーター社 タイプ A 取り付けプレートなし」



2019年2月1日  
 駿河精機株式会社  
 マーケティングセンター  
 TEL: 0120-789-446  
 E-mail: info@suruga-g.co.jp